

SAKRET Randdämmstreifen

RDS

Selbstklebender Dämmstreifen zum schallbrückenfreien Einbau von Bodenausgleichsmassen

Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none"> • Auf Rohbetonböden, schwimmenden Estrichen, Estrichen auf Trennschichten, Holzdielen und Spanplattenböden sowie alten Stein- und Keramikbelägen • Speziell für Renovierung und Dünnbettsysteme • Verhindert Schallbrücken und Zwangsspannungen • Für den Bodenbereich • Für innen 						
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstklebefuß zur leichten Montage • Sichere und einfache Eckausbildung • Perfekte Fixierung an der Wand • Verrottungsfrei • Elastisch 						
Materialbasis:	Geschlossenzelliger, feuchteunempfindlicher und dauerelastischer PE-Schaum						
Technische Daten:	<table border="1"> <tr> <td>Materialstärke</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td>50 mm</td> </tr> <tr> <td>Länge</td> <td>25 m</td> </tr> </table>	Materialstärke	5 mm	Höhe	50 mm	Länge	25 m
Materialstärke	5 mm						
Höhe	50 mm						
Länge	25 m						
Untergrundvorbereitung:	<ul style="list-style-type: none"> • Die Estrichfläche, auf dem der Standfuß des SAKRET Randdämmstreifens aufgeklebt wird, muss eben und frei von Staub und anderen Trennmitteln sein. Der Randbereich des Estrichs ist zur Verbesserung der Haftung mit z. B. SAKRET Universalgrundierung UG zu behandeln. 						
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none"> • Der Randdämmstreifen wird nach dem Ausrollen im Raum mit z. B. einem Cuttermesser/Schere zugeschnitten und an der Wand positioniert. • Danach den SAKRET Randdämmstreifen RDS leicht nach unten auf den Estrich schieben, so dass sich der Fuß rechtwinklig ausbildet. Dabei wird die Releasefolie Zug um Zug vom Klebestreifen entfernt und der Fuß kräftig auf dem Estrich angedrückt. Durch die Eigenspannung des Standfußes liegt der SAKRET Randdämmstreifen gleichmäßig an der Wand an. • Anschließend können Spachtel- und Ausgleichsmassen aufgebracht werden. • Nach dem Fertigstellen des Bodenbelags wird der Überstand des Randdämmstreifens mit einem Cuttermesser abgeschnitten. 						
Lieferform:	<ul style="list-style-type: none"> • 25 m Rolle • Art-Nr. 14011100 						
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none"> • kühl, trocken und UV-geschützt (Sonneneinstrahlung) • in Originalverpackung ca. 18 Monate lagerfähig 						
Entsorgung:	Nicht verunreinigte Reste können dem Recycling zugeführt oder als städtischer Abfall entsorgt werden. Verunreinigtes Material gemäß der offiziellen Richtlinien entsorgen.						



Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 22.07.2019

aktuelles TM
zum Download